

EGRIP™ REMOVER

イー グリップ リムーバー

Eリング取り外し 専用工具

私たちの目標は、お客様の『思い』を【カタチ】にすること。

私たちは遂に、理想的な【完成形】に辿り着きました。

圧倒的な機能・使い心地を実現した超絶工具です。

製品サイズ表

製品名	Eリング 溝径	シャフト外径 (mm)
EGRIP REMOVER - E1.5 Φ2.5	1.5	2.5
EGRIP REMOVER - E2.0 Φ3.0	2.0	3.0
EGRIP REMOVER - E2.5 Φ4.0	2.5	4.0
EGRIP REMOVER - E3.0 Φ4.0	3.0	4.0
EGRIP REMOVER - E4.0 Φ6.0	4.0	6.0
EGRIP REMOVER - E5.0 Φ6.0	5.0	6.0
EGRIP REMOVER - E6.0 Φ8.0	6.0	8.0

*上記以外は特殊仕様で見積・製作致します。

*サイズにより形状が異なる場合がございます。

*お客様に断りなく仕様を変更する場合があります。

詳しい使用方法はHP掲載の動画を御覧ください。

発売元
株式会社モコム
www.mocom-g.com



販売代理店

【特徴】

大きなEリングも楽々取り外し:

EGRIPはプライヤー式を採用。
だから大きなEリングも小さな力で
簡単に取り外しができ、作業者の疲労軽減に大きく貢献します。

小さなEリングの飛び跳ね防止:

小さなEリングの取り外し時、Eリングがどこかに飛んでしまい、生産ラインを止めて探し回った経験は？
EGRIPリムーバーには飛び跳ね防止機構が付いておりますので、安心して取り外し作業ができます。

経験・コツ不要で効率向上:

Eリングが小さくてつまめないなどEリングの取り外し作業で苦労されている方も多いと思います。
EGRIPリムーバーを使えば、確実にEリングを保持しながらサクサク取り外しができます。煩わしい取り外し作業から解放され、大幅な効率向上に貢献します。

【新機構】 Eリング挿入工具



イー グリップ セッター

EGRIPセッターは不良率の低減、作業効率の向上、作業者の疲労軽減を同時に達成することを目指し、100以上のプロトタイプを製作し、開発された全く新しい機構のEリング挿入工具です。

QCDの改善を強力にサポート！

- ① 大きなEリングもスムーズに楽々挿入
- ② 小さなEリングの飛び跳ね防止機構付き
- ③ Eリングの挿入確認が不要で効率UP
- ④ シャフトに衝撃負荷ゼロで品質UP
- ⑤ ダブルスプリング機構でグリップ力UP

MOCOM
Turn Your Vision Into Reality